



VZ133N

**Porte transparente Volta 2 - 3 rangées pour coffret VU36ND PVC poignée intégrée**

**Caractéristiques techniques**

Position prévue pour la porte	à gauche
Mode de fixation	vissé
Profondeur produit installé	36 mm
Hauteur produit installé	570.5 mm
Largeur produit installé	348 mm
Hauteur d'encastrement	570.5 mm
Largeur de montage	288 mm
Épaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	non traitée
Nombre rangées	3
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP30