



WE050

Interrupteur automatique infraRouge Essensya 2 fils

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection 180 - 180

Type de capteur Détecteur de mouvement

Réglages

Plage de temporisation 2 S - 30 Min

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 45 mm

Profondeur de montage 28,20 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matière

Couleur Pure

Matière Polycarbonate (PC)

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Installation, montage

Montage Encastré