

WMT20250G

TS sensor.tebis 2E, carre, blanc polaire, grave

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Puissance

Courant absorbé 12,50 mA

Dimensions

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 5,70 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matière

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Matière Verre

Finition Brillant

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Ecran

Avec écran d'affichage Oui

Textes

Function Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store, Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre

Mode de montage Pour montage vertical

Température

Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe