



WNA009

### Minuterie bouton rotatif Cubyko associable Gris IP55

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	vissé
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant assigné nominal	10 AX
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x57
Couleur	composable gris
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polypropylène
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Homologations	EN 60669-1
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Série	cubyko
Mots clés	appareillage mural étanche cubyko minuterie rotative IP55