



WNA010

Cubyko permutateur LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	40 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------

Gammes compatibles	Hager cubyko
--------------------	--------------