



WNA035

Interrupteur à clé 2 positions Cubyko associable Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	clé
Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	50 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x70
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur	compos. gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	verni mat

Installation, montage

Type de montage	encastré / saillie
-----------------	--------------------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de bornier	quick connect
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

Interrupteur de chauffage	Non
---------------------------	-----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de service	-15...30 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-50...50 °C
-----------------------------------	-------------

Identification

Série	cubyko
-------	--------

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------

appareillage mural

étanche

cubyko

interrupteur à clé

IP55

Mots clés