



WNA045

Cubyko double poussoir LT 10/1F lumineux associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Finition	Satiné
----------	--------

Matériau	Thermoplastique
----------	-----------------

Dimensions

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	40 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par visseage
---------------------	----------------------------

Gammes compatibles	Hager cubyko
--------------------	--------------