



WNA301

**Cubyko poussoir volet-roulant LT associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

**Matière**

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquittement	Non

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Accessoires**

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Impression	Avec symbole « Flèche »
Mode d'installation	Pour fixation par visage
Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Hager cubyko