



WNA686B



**Boîte double Cubyko verticale vide associable Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Matière**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Nombre d'unités 2

Hauteur 147 mm

Largeur 76 mm

Profondeur 56 mm

**Équipement**

Avec entrée de câble Oui

**Installation, montage**

Position de montage/connexion Vertical

Montage sur En saillie

**Accessoires**

Avec couvercle de cadre Oui

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Mode d'installation Pour montage vertical

Joint Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Gammes compatibles Hager cubyko

Produit compatible avec cubyko