



BP Cubyko 10/1F à voyant saillie Gris

Caractéristiques techniques

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	vissé
Voyant lumineux	oui
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Courant assigné nominal	10 A
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	76x76x71
Largeur produit installé	75 mm
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Couleur	complet gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	matt
Mode de fixation	A vis
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de contact	10+1F
Type de connexion	Quickconnect
Homologations	EN 60669-1
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Série	cubyko
Composition	mécanisme complet avec plaque
Mots clés	appareillage mural ; étanche ; cubyko ; bouton poussoir ; IP55
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG