



WNC025

## Cubyko LT poussoir porte-étiquette 1F saillie gris IP55

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

#### Matière

Finition fond profilé (installation) Mat

Couleur Gris

Finition Satiné

Matière Polypropylène (PP)

#### Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Produit compatible avec cubyko

Gammes compatibles Hager cubyko