

Non



## Prise de courant 2P+T Cubyko saillie Jaune

## Caractéristiques techniques

Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15 - 30 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Couleur	Jaune
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	63,10 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	0
Profondeur de montage	0
Raccordement	
Type de connexion / prise	Borne enfichable
Installation, montage	
Montage sur	En saillie
Connectivité	
Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	

Insert central rotatif

Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP55
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts acci- dentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Hager cubyko