



WNC132

**Prise double Cubyko verticale 2P+T saillie Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	22,80 mm

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Connectivité**

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Couvercle, porte**

**Capacité**

Nombre de modules

4

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK07

Classe de protection (IP)

IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

**Textes**

Impression

Avec inscription

Housse

Pour obturation de prises de courant

Protection

Sans protection

Gammes compatibles

Hager cubyko