



WNC160



Prise courant SCHUKO couv clape saillie protec renf contre cont acc cubycyco gr/gr

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension nominale 250 V

Tension nominale 250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP), Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 76 mm

Largeur 76 mm

Profondeur 63 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 0

Profondeur de montage 0

Raccordement

Type de connexion / prise Borne enfichable

Installation, montage

Montage sur En saillie

Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant SCHUKO

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Oui
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Couvercle, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité	
Nombre de modules	1
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP55
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Hager cubyko