



WNE025G

Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré à griffes gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Matière

Finition fond profilé (installation)	Mat
Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Dimensions

Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Inscription	Avec inscription
Produit compatible avec	cubyko
Gammes compatibles	Hager cubyko