



WNE040B

Double inter V&V Cubyko encastré Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------------------|---------------|
| Type de commande | Interrupteur |
| Type d'organe de commande | touche double |
| Mode de fixation | vissé |

Commandes & indicateurs

| | |
|-----------------|---------------|
| Voyant lumineux | en accessoire |
|-----------------|---------------|

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----------|
| Tension nominale | 250V |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 10 AX |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 40 mm |
| Hauteur produit installé | 75 mm |
| Dimensions (LLxllxhh) | 83X83X37 |
| Largeur produit installé | 75 mm |

Capacité

| | |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
|--|---|

Matières

| | |
|-------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | polypropylène (PP) |

Installation, montage

| | |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | en encastré |
|-----------------|-------------|

Connexion

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble rigide | mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ² |
| Type de contact | va et vient |
| Type de connexion | Quickconnect |

Équipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Interrupteur de chauffage | Non |
|---------------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------|------------|
| Homologations | EN 60669-1 |
|---------------|------------|

Sécurité

| | |
|---|----------------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
| Indice de protection IP | IP55 |
| Essai fil incandescent | NF EN 60-695-2 |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Température de service | -15...30 °C |
| Température de stockage/transport | -50...50 °C |
| Identification | |
| Série | cubyko |
| Composition | mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
| | appareillage mural |
| | étanche |
| | cubyko |
| | double interrupteur va et vient |
| Mots clés | IP55 |