



WNE100

Prise 2P+T Cubyko encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP55

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Textes

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Inscription | Avec inscription |
| Housse | Pour obturation de prises de courant |
| Protection | Sans protection |

Couvercle, porte

| | |
|-------------------------|---|
| Type de couvercle | Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale |
| Produit compatible avec | cubyko |
