



Prise double Cubyko horizontale 2P+T encastré Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

WNE122



Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	42,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Position de montage/connexion	Horizontal

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Couvercle, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules

4

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK07

Classe de protection (IP)

IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Textes

Impression

Avec inscription

Housse

Pour obturation de prises de courant

Protection

Sans protection

Gammes compatibles

Hager cubyko