



WNT32

Double poussoir Cubyko KNX filaire 2 entrées, associable, IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-------------|----------------------|
| Montage sur | Encastré, En saillie |
|-------------|----------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

Courant électrique

| | |
|--|-------|
| Consommation de courant bus (transfert de données) | 10 mA |
|--|-------|

Fonctions

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec thermostat d'ambiance | Non |
|----------------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Profondeur de montage | 22 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 45,70 mm |
| Profondeur | 40,50 mm |

Equipement

| | |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 2 |
|---------------------------------|---|

Commandes et indicateurs

| | |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

Matière

| | |
|----------|---------------|
| Couleur | Gris |
| Code RAL | 7035 |
| Matériau | Duroplastique |
| Finition | Mat |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Ecran

| | |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Non |
|------------------------|-----|

Textes

| | |
|----------|--|
| Fonction | Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées |
|----------|--|