

Hager cubyko



## 1 touche Cubyko KNX à voyant coloris Blanc

## Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Touche simple
Matière	
Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Plastique
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm
Raccordement	
Type de connexion / prise	Fermeture à baïonnette
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Oui
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05
Textes	
Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / poussoirs à bascule	Pour interrupteur à bascule, Pour poussoir à bascule éclairé, Pour inverseur

Gammes compatibles