

Hager gallery



Enjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules dune

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Poussoir simple
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Matière	
Couleur	Dune
Code RAL	1013
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	44,60 mm
Profondeur	8 mm
Capacité	
Nombre de modules	2
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Equipement	
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Textes	
Impression	Avec inscription « 0 - 1 »

Gammes compatibles