Hager gallery



Enjoliveur interrupteur gallery 1 module night

Caractéristiques techniques

| Architecture | |
|--|--------------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir simple |
| Commandes et indicateurs | |
| Nombre de touches | 1 |
| Matière | |
| Couleur | Nuit |
| Code RAL | 9005 |
| Finition | Satiné |
| Matériau | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Laqué |
| Dimensions | |
| Hauteur | 44,60 mm |
| Largeur | 22,20 mm |
| Profondeur | 7,40 mm |
| Capacité | |
| Nombre de modules | 1 |
| Connectivité | |
| Type de montage | Clipsé |
| Equipement | |
| Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse | Non |
| Accessoires | |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
| Sécurité | |
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -10 - 35 °C |
| Textes | |
| Impression | Sans inscription |
| | |

Gammes compatibles