Hager gallery



## Enjoliveur interrupteur gallery avec porte-étiquette 1 module night

## Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Poussoir simple
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Matière	
Couleur	Nuit
Code RAL	9005
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué
Dimensions	
Hauteur	44,60 mm
Largeur	22,20 mm
Profondeur	7,40 mm
Capacité	
Nombre de modules	1
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Equipement	
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Oui
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Textes	
Impression	Sans inscription
Gammes compatibles	Hager galleny

Gammes compatibles