

Hager gallery



Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery rouge

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type d'organe de commande	Poussoir simple
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Matière	
Couleur	Rouge
Code RAL	3020
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	17,20 mm
Capacité	
Nombre de modules	2
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Equipement	
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Textes	
Impression	Sans inscription
·	

Gammes compatibles