



WXF003

Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	34 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
---	------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Textes

Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle
-----------	---

Type de commutation	2 voies
---------------------	---------