

2 voies



Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Identification	
Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Dimensions	
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05
Architecture	
Type d'organe de commande	Touche simple
Textes	
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle

Type de commutation