



WXF005

## Interrupteur va&vient gallery a tirage 2 modules

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 41 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP21

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

#### Textes

Type de commutation 2 voies

Éclairage Pour éclairage