



Interrupteur automatique Gallery 3 fils

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Angle de détection	180 °
Type de capteur	détecteur de mouvement
Distance de détection frontale	12 m
Distance de détection latérale	8 m
Seuil de détection	5 / 1000 Lux
Type de connexion	borne à vis
Temporisation à l'enclenchement	0 s
Temporisation au déclenchement	0 s
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	03
Température de service	-5...45 °C
Série	gallery
Mots clés	gallery ; interrupteur ; commande