



WXF070

Variateur connecte gallery

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 7011

Matière Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 37 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Fonctionnement & contrôle Contrôle d'app via Bluetooth

Mode de montage Pour fixation par crans

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Type de raccordement Avec bornes à vis