


Fiche technique du produit

WXF080

:hager



Volet roulant connecte gallery

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré
Tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50 Hz
Courant assigné nominal	2.1 A
Avec capteur de lumière	0
Matière	polycarbonate (PC)
Mode de fixation	Montage frontal
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Raccordement à vis
Avec programme aléatoire	Oui
Indice de protection IP	IP20
Série	gallery

Mots clés

gallery ; commande volet ; Pilotage par smartphone ; Bluetooth ; commande