



WXF105

Prise de courant gallery rénovation 2P+T

Caractéristiques techniques

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	clipsé
Accessoire	Non
Pièce détachée	Non
tension nominale	250 V
Profondeur	35.85 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Composition	mécanisme
Mots clés	gallery prise de courant prisé rénovation