



WXF106B50

#### Prise surface gallery 2P+T x50

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	36,65 mm

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK05

Classe de protection (IP)

IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Impression

Sans inscription

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Gammes compatibles

Hager gallery