



WXF112

## Chargeur USB gallery

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Connectivité

Type de connexion/prise	Borne à vis
Type de port USB	A

#### Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm

#### Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

#### Accessoires

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

#### Matière

Couleur	Noir
Code RAL	7021
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Puissance

Puissance de sortie	15 W
---------------------	------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	3 A
Courant de sortie	3 000 mA

#### Textes

Connecteurs/Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)