



WXF112



Chargeur USB gallery

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Type de port USB	A

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm

Équipement

Nombre de sorties	2
-------------------	---

Accessoires

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Matériau

Couleur	Noir
Code RAL	7021
Matériau	Polycarbonate (PC)

Puissance

Puissance de sortie	15 W
---------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	3 A
Courant de sortie	3 000 mA

Textes

Connecteurs/Douilles	Avec 2 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)