



Chargeur USB gallery

Caractéristiques techniques

Connecteurs / Douilles	avec 2 prises USB type A
Tension nominale	200...250 V
Rendement à faible charge (10 %)	74.1 %
Rendement moyen en mode actif	83.3 %
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension d'entrée	230 V AC
Tension de sortie	5 V DC
Tension de sortie	5 V
Courant de sortie	max. 3 A
Fusible	protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Puissance de sortie	15 W
Consommation électrique hors charge	71 mW
Couleur	gris noir
Couleur RAL	RAL 7021 - Gris noir
Matière	polycarbonate (PC)
Température de service	-5...35 °C
Mots clés	gallery ; USB
Texte d'indication	Pas de transmission de données possible !