



WXF122

## Prise de courant gallery 2P+T double

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

#### Connectivité

Accessoire	Non
Pièce détachée	Non

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur	35.55 mm
Hauteur	73.8 mm
Largeur	144.8 mm

#### Matières

Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

#### Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

#### Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	02
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

#### Identification

Sous réserve de modifications techniques

Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	gallery prise de courant