

Non



WXF160D

Prise de courant Schuko gallery 2P+T dune

Caractéristiques techniques	
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension nominale	250 - 250 V
Tension de sortie	5 - 5 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Dune
Code RAL	1013
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Capacité

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Nombre de modules 6

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Classe de protection (IP) IP21

F	o	n	c	ti	o	n	s

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Gammes compatibles	Hager gallery