



WXF160R

**Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé

**Connectivité**

Accessoire	Non
Pièce détachée	Non

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur	40.25 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

**Porte, couvercle**

Plaques	boîtier complet
---------	-----------------

**Matières**

Décor	red
Couleur	rouge foncé
Couleur RAL	RAL 3020 - Rouge signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Finition métallique	Non

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

**Équipement**

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

**Standards**

Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
---	----

Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-10...35 °C
<b>Identification</b>	
Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	gallery prise de courant prise allemande