



WXF160V

Prise de courant Schuko gallery 2P+T vert

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	clipsé

Connectivité

Accessoire	Non
Pièce détachée	Non

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	40.25 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

Porte, couvercle

Plaques	boîtier complet
---------	-----------------

Matières

Décor	green
Couleur	vert
Couleur RAL	RAL 6024 - Vert signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Finition métallique	Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

Intègre porte étiquette transparent	Non
-------------------------------------	-----

Standards

Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
---	----

Indice de protection IP	IP21
Sans halogène	Non
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...35 °C
Identification	
Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Mots clés	gallery prise de courant prise allemande