



WXF226

Prise RJ45 gallery cat.6 STP pour Grade 2TV

Caractéristiques techniques

Type	UAE/IAE
Mode de fixation	encastré
Sortie	avec sortie droite
Profondeur	34.6 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Atténuation de transmission	3 dB
Nombre de postes	1
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	matt
Section de raccordement en câble rigide	0,5 - 0,65 mm ²
Type de connecteur	raccordement de blindage par clip
Plage AWG	AWG 26-22
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Protection	avec couvercles à clapet de protection contre la poussière
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Applications	Technique de communication
Série	gallery
Composition	mécanisme