




WXF254



**Prise TV + FM gallery BNC traversante 10 db 2 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de postes	1
Nombre de modules	2

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Atténuation**

Atténuation de raccordement à 860 MHz	10 dB
Atténuation de passage à 860 MHz	10 dB

**Raccordement**

Type de connection/prise	Prise de passage
--------------------------	------------------

**Fréquence**

Bande passante	4 - 862 MHz
----------------	-------------

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Matière**

Matière	Métal, Plastique
Couleur	Gris
Code RAL	7011

**Dimensions**

Profondeur	34 mm
------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme
--	-----------