



WXF254

Prise TV + FM gallery BNC traversante 10 db 2 modules

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré
Bande passante	4 - 862 MHz
Profondeur	34 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Nombre de postes	1
Matière	Plastique + métal
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Série	gallery
Composition	mécanisme