

Non



WXF422E

## Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

## Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension nominale	250 - 250 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
·	
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Orange
Code RAL	2009
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	42,50 mm
Largeur	90 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm
Installation, montage	
Montage sur	Goulotte d'installation
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
	Non
Accessoires	
Comporto un chama diátiquatago	Non

Comporte un champ d'étiquetage

Capacité	
Nombre de modules	4
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Textes	
Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Gammes compatibles	Hager gallery, Module de bureau