



WXF625

### Prise haut-parleur gallery

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	encastré
Sortie	avec sortie droite
Profondeur	41.5 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Nombre de postes	1
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection IP	IP20
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Série	gallery
Composition	mécanisme