



Plaque gallery 4 modules entraxe 57mm matiere copper alu

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Profondeur	9.3 mm
Hauteur	87.7 mm
Largeur	149 mm
Nombre de postes	1
Décor	copper alu
Couleur	aspect cuivre
Couleur RAL	RAL 3022 - Rouge saumon
Matière	aluminium
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	brossé
Sens de montage	horizontal
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP21
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Série	gallery
Composition	Cadre apparent