



XVR111SCC



#### Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S pour véhicule de société

##### Caractéristiques techniques

###### Puissance

Puissance max. par point de chargement	11 kW
Puissance raccordée	0,1 - 11 kW

###### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

###### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

###### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

###### Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

###### Fonctions

Avec gestion de charge	Non
------------------------	-----

###### Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

###### Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S
---------------------------	---------

###### Dimensions

Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

###### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

###### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

###### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

**Tension**

Tension nominale

400 - 400 V

**Matière**

Matériau

Plastique