



XVR111STI



**Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N prise T2S +TIC**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	11 kW
Puissance raccordée	0,1 - 11 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

**Équipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec sortie à manque de courant	Oui

**Raccordement**

Type de connection/prise	Type 2S
--------------------------	---------

**Dimensions**

Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
---------	---------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP54
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

**Tension**

---

Tension nominale

400 - 400 V

**Matière**

---

Matière

Plastique