



2973

## Β.ΡΥΘΟΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 210W / LED 60W

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Υλικό Μέταλλο, Πλαστικό

#### Διαστάσεις

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Ενσωματωμένο βάθος 24 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 43 mm

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

#### Φωτισμός

Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming 3 - 60 W

#### Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Τάση Εφικτός έλεγχος τάσης χωρίς αποσυναρμολόγηση

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης