



75141034

IP20 

B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

Τεχνικές ιδιότητες

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναί

Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 12,50 mA

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 20 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 23 mm

Ύψος 160 mm

Πλάτος 86 mm

Βάθος 37,70 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναί

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Υλικό Αλουμίνιο, Γυαλί

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Κείμενο

Λειτουργία

Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών, λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας

Τρόπος εγκατάστασης

Για κάθετη τοποθέτηση

Θερμοκρασία

Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα
θερμοκρασίας, Ενσωματωμένος αισθητήρας
θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης
ανιχνευτή, Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω
εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού
αντικειμένου επικοινωνίας