



75141865

IP20

## B. TOUCH SENSOR R.1 ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναί

#### Ισχύς

Κατανάλωση ρεύματος 12,50 mA

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 12,90 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 16 mm

Ύψος 152 mm

Πλάτος 81 mm

Βάθος 23 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 2

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναί

#### Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Υλικό Γυαλί

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

#### Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Οθόνη

Με οθόνη Ναί

#### Κείμενο

Λειτουργία

Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών, λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας

Τρόπος εγκατάστασης

Για κάθετη τοποθέτηση

Θερμοκρασία

Πρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα  
θερμοκρασίας, Ενσωματωμένος αισθητήρας  
θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης  
ανιχνευτή, Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω  
εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού  
αντικειμένου επικοινωνίας